



### 12 T568B

青 R 橙 B  
茶 F 緑 A

1. 青 橙  
茶 緑

OR

1. 青 緑  
茶 橙

2. 青 橙  
茶 緑

### 12 T568A

青 R 緑 B  
茶 F 橙 A

1. 青 橙  
茶 緑

2. 青 緑  
茶 橙

OR

1. 青 緑  
茶 橙

2. 青 橙  
茶 緑

### 13

CWST

### 14

※ワイヤキャップの向きに注意

### 15

EGJT

※ジャック本体の位置及び工具の向きに注意

取り外し手順

1

2

3

JISプレート用アダプタ(シャッター付)取り付け方法

1

2

3

ローゼット取り付け方法

1

2

注意事項

- 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C 施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- ジャック成端には導体絶縁径が1.57mmまでの22~26AWG単線及びより線を使用できます。
- IDCは同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。

技術的にお問い合わせ◆  
バンドウイト ネットワーク製品グループ

**PANDUIT**  
http://www.panduit.co.jp

E-mail : jpn-toiwase@panduit.com  
FAX : 03-6863-6100  
TEL : 03-6863-6060