

Conexiones Más Significativas



Sistema de Cableado NetKey™ Latinoamérica

Sistema de Cableado NetKey™

El sistema de cableado de cobre y fibra NetKey™ ofrece una solución completa en infraestructura de cableado que cumple con los estándares, para aplicaciones de voz, datos y video. Los módulos NetKey™ incluyen el diseño universal *keystone*, y son compatibles con un amplio surtido de paneles de parcheo modulares, *faceplates* y cajas de montaje superficial. Al equipar con productos complementarios Panduit™, las soluciones NetKey™ cubren todos sus requerimientos, desde el cuarto de telecomunicaciones, hasta el área de trabajo, con la innovación y calidad comprobadas de Panduit.



Módulos *Jack*, Cables de Parcheo y Cables de Cobre NetKey™

Páginas 4



Paneles de Parcheo Modulares NetKey™

Páginas 5



Faceplates y *Faceplates* de Acero Inoxidable NetKey™

Página 6





Marcos e Insertos de Faceplate

Página 7



Módulos e Insertos de Audio/ Video NetKey™

Página 7



Cajas de Montaje en Superficie NetKey™ y Faceplates para Mobiliario

Página 8



Herramientas de Terminación

Página 8



Adaptadores de Fibra Óptica, Distribuidores, Cables de Parcheo y Pigtails NetKey™

Páginas 12 – 13



Racks y Organización de Cables

Páginas 14 – 15

Módulos Jack NetKey™ Categoría 6A y 6

- Cumple con los estándares de desempeño de la industria para Categoría 6A y 6
- Los módulos *jack* son probados al 100% en su desempeño y son serializados individualmente para su futura trazabilidad
- El módulo *jack keystone* cumple con los requisitos de componentes de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
- Se encajan en aperturas *keystone* para facilitar movimientos, adiciones y cambios
- Etiqueta universal que incluye los esquemas de cableado eléctrico T568A y T568B



NK6X88MBU



NK688MBU

Número de Parte	Nivel de Desempeño	Estilo de terminación	Color
NK6X88MBU	Categoría 6A	Herramienta de impacto (Punchdown)	Azul
NK6X88MBU-Q			
NK688MBU	Categoría 6		
NK688MBU-Q			

Encuentre las herramientas de terminación en la página 11. Reemplace 'BU' con: AW (Blanco Ártico), BL (Negro), EI (Marfil Eléctrico), GR (Verde), IG (Gris internacional), IW (Blanco Hueso), OR (Naranja), RD (Rojo), VL (Violeta), WH (Blanco), YL (Amarillo). Las opciones disponibles de desempeño o color en su país pueden variar, consulte a su asesor Panduit.

Cable de Cobre Sin Blindaje NetKey™ Categoría 6A y 6

- El diámetro pequeño mejora la capacidad en ductos, reduce el radio de curvatura y facilita la instalación por su mayor flexibilidad
- Probado por un laboratorio externo independiente; cumple con los requisitos de canal eléctrico de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
- Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE



NUL6X04BU-VEG



NUL6C04BU-FE

Número de Parte	Diámetro (AWG)	Clasificación de Flamabilidad	Color
Cable de Cobre de 4 Pares U/UTP Categoría 6A			
NUC6X04BU-FEG	23	CM	Azul
NUL6X04BU-VEG		LSZH (IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22)	
Cable de Cobre de 4 Pares U/UTP Categoría 6			
NUC6C04BU-FE	24	CM	Azul
NUL6C04BU-FE		LSZH (IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22)	
NUR6C04BU-C		CMR	
NUV6C04BU-VE		PVC	
Cable de Cobre de 4 Pares U/UTP Categoría 6 -- Diámetro Reducido			
NUC6CR04BU-CE	24	CM	Azul
NUL6CR04BU-CE		LSZH (IEC 60332-1)	

Las opciones disponibles de desempeño o color en su país pueden variar, consulte a su asesor Panduit, visite panduit.com para más información.

Cables de Parcheo de Cobre NetKey™ U/UTP Categoría 6A y 6

- Cumplen con los estándares de desempeño de la industria para Categoría 6A y 6
- Desempeño Probado al 100%
- Disponible en varios colores y longitudes para flexibilidad de diseño



NK6APC3BU




NK6PC3BUY

Número de Parte	Nivel de Desempeño	Longitud Pies	Color
NK6APC3BU	Categoría 6A	3 – 10,15	Azul
NK6PC3BUY	Categoría 6		

Reemplace '3' en el número de parte con la longitud deseada en pies. Reemplace 'BU' con: BL (Negro), GR (Verde), deje espacio en blanco para IW (Blanco mate), OR (Naranja), RD (Rojo), YL (Amarillo). Las opciones disponibles de desempeño o color en su país pueden variar, consulte a su asesor Panduit.

Paneles de Parcheo Modulares, de Montaje a Ras y de Impacto NetKey™


- Los paneles de parcheo modulares aceptan módulos NetKey, que entran y salen a presión y facilitan movimientos adiciones y cambios
- El estilo en ángulo facilita el control de radio de curvatura y minimiza la necesidad de organizadores horizontales de cable
- Algunos paneles modulares tienen un diseño de acceso frontal que incluye *faceplates* de liberación a presión



Número de Parte	Puertos	RU	Identificación
Paneles de Parcheo Modulares			
NKFP12W	12	-	Adhesivo
NKFP24Y	24	1	
NKFP48Y	48	2	
NKFPL24	24	1	Espacio de Etiqueta
NKFPL48	48	2	
NKFPA24	24	1	Adhesivo
NKFPA48	48	2	
NKFPAL24	24	1	Espacio de Etiqueta
Paneles de Parcheo de Montaje a Ras			
NKPP24FMY	24	1	Negro
NKPP48FMY	48	2	
NKPPA24FMY	24	1	
NKPPA48FMY	48	2	
NKPP48HDY	48	1	
NKPPA48HDY	48	1	Blanco
NKPP24FMWH	24	1	
NKPP48FMWH	48	2	
NKPPA24FMWH	24	1	
NKPPA48FMWH	48	2	
NKPP48HDWH	48	1	
NKPPA48HDWH	48	1	
Paneles de Parcheo de Impacto Categoría 6A			
NK6XPPG24Y	24	1	Negro
NK6XPPG48Y	48	2	
NKA6XPPG24Y	24	1	
NKA6XPPG48Y	48	2	
Paneles de Parcheo de Impacto Categoría 6			
NK6PPG24Y	24	1	Negro
NK6PPG48Y	48	2	
NK6PPG12WY	12	-	
NKA6PPG24Y	24	1	
NKA6PPG48Y	48	2	

Encuentre las herramientas de terminación en la página 11

Accesorios de Panel de Parcheo




Número de Parte	Tipo	Estilo	Color
SRB19BLY	Barra de Alivio de Tensión	Extendido	Negro
SRB19D5BL		Profundo	
SRB19D7BL			
SRBBRKT	Soporte de Montaje	Liberación Fácil	
CPAF1BLY	Panel Ciego	Angulado	
CPAF2BLY			
CPATCBL	Cubierta de Transición		
WB89D	Soporte	89D	Blanco

Faceplates NetKey™

- Acepta todos los Módulos NetKey
- Etiquetas y cubiertas de etiquetas de repuesto para productos selectos

- Los *faceplates* sin etiquetas incluyen tornillos con cabezas del mismo color



Número de Parte	Puertos	Estilo	Identificación
NK1F**Y	1	Plano	Espacio de etiqueta
NK2F**Y	2		
NK4F**Y	4		
NK6F**Y	6		
NK8F**Y	8		
NK12F**Y	12		
NK4VSF**	4	Vertical, Inclinado	Adhesivo
NK2HSF**Y	2	Horizontal, Inclinado	
NK4HSF**Y	4		
NK1FN**	1	Plano	
NK2FN**	2		
NK3FN**	3		
NK4FN**	4		

Reemplace **** con la designación de color apropiada: BL (Negro), EI (Marfil eléctrico), IG (Gris Internacional), IW (Blanco Hueso), WH (Blanco). Las opciones disponibles pueden variar.

Faceplates de Acero Inoxidable NetKey™

- Acero Inoxidable 304 resistente a impactos para entornos industriales ligeros



Número de Parte	Puertos	Estilo	Identificación
NKF2S	2	Plano	Espacio de Etiqueta
NKF4S	4		
NKF6S	6		

Faceplates de Teléfono NetKey™



Número de Parte	Puertos	Estilo	Nivel de Desempeño
KWPY	1	Acepta 1 Módulo Netkey	—
KWPK6		De Impacto	Categoría 6

Encuentre las herramientas de terminación en la página 11. Compatible con teléfonos de montaje en pared y conexiones con cable de parcheo corto al módulo *jack*.

Marcos e Insertos de *Faceplate NetKey™*



Número de Parte	Puertos	Estilo	Tamaño
Módulos Ciegos e Insertos			
NKHF2M**-X	2	Plano	1/3
NKHS2**-X		Inclinado / Angulado	1/2
NKHS2S**-X		Inclinado, con Compuerta	
Marcos			
CBE**Y	Ancho Sencillo	Ejecutivo	-
CBE**-2GY	Doble Ancho		

Reemplace '**' con la designación de color apropiada: AW (Blanco Ártico), BL (Negro), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris Internacional), IW (Blanco Hueso), WH (Blanco). Las opciones disponibles pueden variar.

Módulos e Insertos Audiovisuales NetKey™



Número de Parte	Descripción
Módulos	
NKF**	Módulo de Acople <i>Keystone</i> F-type 3 Ghz
NK35MSS**	Conector soldable para audífonos estéreo <i>Keystone</i> 3.5mm (1/8")
NK35MSC**	Conector para audífonos estéreo <i>Keystone</i> 3.5mm (1/8")
NKHDM**	Módulo de Acople hembra a hembra HDMI 2.0 Tipo A
NKUSBAA**	Módulo de Acople hembra A a hembra A USB 2.0
NKBM**-X	Tapa ciega de 1 puerto
Insertos	
CHD9C**Y	Inserto de 1/3 con cople hembra a hembra de 9 pines
CHD15HDC**Y	Inserto de 1/3 con cople hembra a hembra de 15 pines (compatible con SVGA)
CHD15HDSC**Y	Inserto de 1/3 con conector HD DB de 15 pines de atornillar, montado a placa de circuito impreso (compatible con SVGA)

Replace '**' con la designación de color apropiada: AW (Blanco Ártico), BL (Negro), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris Internacional), IW (Blanco Hueso), WH (Blanco). Las opciones disponibles pueden variar.

Los Insertos son para uso con marcos CBE**Y y CBE**-2GY

Cajas de Montaje en Superficie NetKey™

- Se montan fácilmente con los tornillos, cinta adhesiva o imán opcional incluidos

- Los cables entran por precortes laterales



Número de Parte	Puertos	Estilo	Identificación
NK2BX**-A	2	Alargado	Adheviso
NK4BX**-AY	4		Espacio de Etiqueta
NK6BX**-AY	6	Alargado con <i>Spool</i> de Fibra	Adheviso

Reemplace ^{****} con la designación de color apropiada: AW (Blanco Ártico), BL (Negro), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris Internacional) IW (Blanco Mate), WH (Blanco). Las opciones disponibles pueden variar.

Faceplates NetKey™ para Mobiliario

- Compatibles con aperturas estándar en mobiliario



Número de Parte	Estilo	Color	Identificación
NK4MF**	Plano	Negro	Adheviso
NK4MFLBL			Espacio de Etiqueta
NK4MFABL	Inclinado		Adheviso

Reemplace ^{****} con la designación de color apropiada: AW (Blanco Ártico), BL (Negro), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris Internacional) IW (Blanco Mate), WH (Blanco). Las opciones disponibles pueden variar.

Herramientas de Terminación



Número de Parte	Descripción
Herramienta de Terminación Pan-Punch™	
PDT110	Herramienta de impacto de un par y cuchilla
PDTH110	Cuchilla de repuesto para herramienta de impacto de un par (PDT110)
NKSPB	Base usada para asistir en la terminación de módulos de impacto

Adaptadores de Fibra Óptica NetKey™



NKSCMZIW

Número de Parte	Tipo de Adaptador	Manga de Alineación
NKDLCMZ**	LC Dúplex	Cerámica de Zirconia
NKSCMZ**	SC Simplex	

Distribuidores de Fibra NetKey™

- La bandeja extraíble sale hasta 300mm para acceso de servicio a las terminaciones, conexiones y/o empalmes de fibra
- Material de montaje y kit de accesorios de enrutamiento de fibra incluidos
- Soporta empalmes por fusión con almacenamiento de holgura y organización de cable
- Construcción simple de dos piezas y cuerpo metálico para instalación fácil y económica sin componentes sueltos; mejor protección que la bandejas de plástico



NKFD1W12BUDLCZ

Número de Parte	Tipo de Adaptador	Tipo de Fibra	Número de Adaptadores
NKFD1W12BUDLCZ	LC Dúplex	Monomodo	12
NKFD1W24BUDLCZ			24
NKFD1W6BUDSCZ	SC Simplex		6
NKFD1W12BUDSCZ			12

Las opciones disponibles de fibra óptica en su país pueden variar, consulte a su asesor Panduit

Cables de Parcheo y Pigtails de Fibra Óptica NetKey™

- Cumple con ANSI/TIA 568-D.3-1 e ISO/IEC 11801
- Desempeño probado al 100% para garantizar que los *pigtails* y cables de parcheo cumplen con los estándares
- La etiqueta de identificación de referencia de control de calidad permite trazabilidad de datos de prueba durante la vida del producto



Cable de Parcheo ST a ST



Cable de Parcheo SC a SC



Cable de Parcheo LC a LC



Cable de Parcheo SC a LC



Número de Parte	Rendimiento	Conectorización	Forro
Cables de Parcheo Monomodo 9µm			
NKFP92ERLLSM***	OS2	Dúplex LC a Dúplex LC	OFNR (<i>Riser</i>)
NKFP92ERLSSM***		Dúplex LC a Dúplex SC	
NKFP923RSSSM***		Dúplex SC a Dúplex SC	
NKFP923R22SM***		ST a ST	
Cables de Parcheo Multimodo 50µm			
NKFPX2ERLLSM***	OM3	Dúplex LC a Dúplex LC	OFNR (<i>Riser</i>)
NKFPX2ERLSSM***		Dúplex LC a Dúplex SC	
NKFPX23RSSSM***		Dúplex SC a Dúplex SC	
NKFPX23R22SM***		ST a ST	
NKFPZ22RLLSM***	OM4	Dúplex LC a Dúplex LC	
Cables Pigtail Monomodo 9µm			
NKFP91BN1NNM***	OS2	LC a 900µm Pigtail	—
NKFP91BN3NNM***		SC a 900µm Pigtail	
NKFP91BN2NNM***		ST a 900µm Pigtail	
Cables Pigtail Multimodo 50µm			
NKFPX1BN1NNM***	OM3	LC a 900µm Pigtail	—
NKFPX1BN3NNM***		SC a 900µm Pigtail	
NKFPX1BN2NNM***		ST a 900µm Pigtail	
NKFPZ1BN1NNM***	OM4	LC a 900µm Pigtail	
Kits de Pigtail Monomodo 9µm			
NKFP91BN1NKM***	OS2	LC de 12 colores a Set Pigtail de 900µm	—
Kit de Pigtail Multimodo de 50µm			
NKFPX1BN1NKM***	OM3	LC de 12 colores a Set Pigtail de 900µm	—

Visite panduit.com para las opciones de longitud (***) disponibles.

Las opciones disponibles de fibra óptica en su país pueden variar, consulte a su asesor Panduit.

Racks




R2P

Número de Parte	Altura mm (pulg.)	Ancho mm (pulg.)	Profundidad mm (pulg)	RU	Riele de Equipo	Capacidad de Carga (kg)	Color
R2P	2134 (84.0)	516 (20.3)	76 (3.0)	45	#12-24 Roscados	454	Negro
R4P		591 (23.3)	762 (30.0)			1134	

Organizadores de Cables

- Los productos de organización y accesorios de cables mantienen el control de radio de curvatura y desempeño del cable, formando mazos y asegurando el cable para evitar enredos y tensión por curvas extremas



Número de Parte	Descripción	Altura mm (pulg.)	Ancho mm (pulg.)	Prof. mm (pulg.)	RU	Color
WMPFSE	Organizador Horizontal NetRunner™ sólo frontal	44.1 (1.70)	483 (19.0)	93.7 (3.7)	1	Negro
WMPV45E	Organizador Vertical Frontal y Trasero NetRunner™ con cubierta de doble bisagra, retenedor de cable y soportes de montaje laterales	2108 (83.0)	125 (4.90)	306 (12.0)	45	
WMPSE	Organizador Horizontal PatchLink™ Frontal y Trasero con cubierta de doble bisagra	44.1 (1.70)	483 (19.0)	226 (8.90)	1	
WMP1E	Organizador Horizontal PatchLink™ Frontal y Trasero con cubierta de doble bisagra	88.9 (3.50)			2	
CMPH1	Organizador Horizontal OpenAccess™ Frontal y Trasero con cubierta a presión opcional	4.37 (1.72)	483 (19.0)	218 (8.60)	1	
CMPH2	Organizador Horizontal OpenAccess™ Frontal y Trasero con cubierta a presión opcional	88.1 (3.47)			2	
CMPHF1	Organizador Horizontal OpenAccess™ sólo Frontal, con cubierta a presión opcional, de un solo lado	44.0 (1.70)			1	

Bandejas Portaequipos de Montaje en Rack




Número de Parte	RU	Capacidad de Carga (kg)	Material	Color
SRM19FM1	1	13.6	Acero	Negro
SRM19FM2	2	22.7		

Sistemas de Unión a Tierra



Número de Parte	Descripción
RGS134-1Y	Tira de unión a tierra para rack con 5cc de antioxidante, una etiqueta de puesta a tierra y 3 tornillos autorroscantes M6 x 12mm y #12-24 x 1/2". Dimensiones: 2mm (78.65") L x 17mm (0.67") W x 1.27mm (0.05") D.
GPQC10-1/0	Abrazadera de Unión a Tierra de Planta de Acceso para cuadrado de 7/8", redondo de 1" y pedestales redondos de 1-1/8#.
RGCBNJ660P22	Kits de Puente, Common Bonding Network (CBN), Puente de #6 AWG (16mm²), 1.52m (60") de largo

A photograph of an office cubicle. On the left, a desk holds a laptop displaying a website. In the center, a grey office chair is positioned. On the right, a desk holds a multi-line office phone. The cubicle walls are grey, and the background shows a window with blinds and a door.

PANDUIT™

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 01800 112 7000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(57) 601 300 0201

PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: +(511) 712-3925

Contáctenos vía correo en:
latam-info@panduit.com

www.panduit.com