

## NetKey™

### Soluciones para Cableado Estructurado

#### Conoce la nueva Solución NetKey™ de Panduit!

#### Confianza e Innovación con la calidad Panduit

Por más de 55 años, las soluciones eléctricas y de redes Panduit han permitido a los clientes diseñar, implementar y mantener una infraestructura física robusta que sea flexible para las necesidades empresariales de hoy y del mañana.

Panduit no sólo entiende los desafíos del cliente, sino que también tiene un profundo conocimiento de las nuevas aplicaciones y las últimas tecnologías. Esto nos permite diseñar y fabricar productos innovadores y de alta calidad.

En Latinoamérica, Panduit ofrece una amplia gama de soluciones para centros de datos, redes empresariales y el área industrial. La oferta de productos para nuestros clientes ha crecido para incluir la línea NetKey™.

El sistema de cableado de fibra y cobre NetKey™ proporciona una solución de infraestructura completa, compatible con los estándares de voz, datos y video. Los conectores Módulares NetKey™ cuentan con el diseño universal “keystone” y son compatibles con una amplia variedad de paneles de parcheo, placas de pared y cajas de montaje en superficie. Integrados con los productos complementarios de Panduit, nuestras soluciones NetKey™ son ideales para ajustarse a los requerimientos de las pequeñas y medianas empresas.

Los siguientes productos NetKey™ están disponibles a través de su distribuidor local.

#### Cable de Cobre NetKey™ Categoría 6 y 5e:



No. de Parte	Descripción	Rendimiento	Color
<b>NUC6CR04BU*-CE</b>	Cable de cobre azul, UTP, Categoría 6, PVC (CM), de 4 pares.	Categoría 6	Azul
<b>NUL6CR04BU-CE</b>	Cable de cobre azul, UTP, Categoría 6, bajo humo cero halógeno (LSZH), de 4 pares.	Categoría 6	Azul
<b>NUC5C04BU*-C</b>	Cable de cobre azul, UTP, Categoría 5e, PVC (CM), de pares.	Categoría 5e	Azul
<b>NUL5C04BU-C</b>	Cable de cobre azul, UTP, Categoría 5e, bajo humo cero halógeno (LSZH), de 4 pares.	Categoría 5e	Azul

\*Para colores estándar diferentes al Azul, agregue el sufijo IG (Gris).

#### Patch Cords de Cobre UTP NetKey™



No. de Parte	Descripción	Rendimiento
<b>NK6PC^*Y</b>	Cable de parcheo Categoría 6, con Plug modular en cada extremo.	Categoría 6
<b>NK5EPC^*Y</b>	Cable de parcheo Categoría 5e, con Plug modular en cada extremo.	Categoría 5e

^Disponible en 3, 5, 7 y 10 pies de largo.

\*Para colores estándar diferentes al Blanco Mate, agregue el su fijo BU (Azul), RD (Rojo), YL (Amarillo) o GR (Verde) antes de la Y en el Número de Parte. Por ejemplo, el Número de Parte de un Cable de parcheo azul, de 5 pies, Categoría 6, es NK6PC5BUY.

# Guía Rápida de Productos

## Conectores Modulares NetKey™ Categoría 6 y 5e



NK6TMIW



NK688M



NK5E88MBUY



NKP5E88M

No. de Parte	Descripción	Rendimiento
NK6TM	Módulo conector estilo TP, keystone, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables.	Categoría 6
NK688M**	Módulo conector estilo punchdown, keystone, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables.	Categoría 6
NK5E88MBUY^	Módulo conector Leadframe, keystone, Categoría 5e, de 8 posiciones y 8 cables.	Categoría 5e
NKP5E88M**	Módulo conector Punchdown, keystone, Categoría 5e, de 8 posiciones y 8 cables.	Categoría 5e

\*\*Para colores estándar, reemplace el sufijo de color por BU (Azul), BL (Negro) o RD (Rojo).

^Para colores estándar, reemplace el sufijo de color por IW (Blanco Mate), BL (Negro) o RD (Rojo).

## Páneles de Parcheo NetKey™



NKFP24Y



NKPP24FMY



NK6PPG24Y



NK6PPG48Y

No. de Parte	Descripción
NKFP24Y	Panel de parcheo modular con faceplates, 24 puertos, keystone, 1 UR.
NKPP24FMY	Panel de parcheo modular, 24 puertos, keystone, 1 UR.
NK6PPG24Y	Panel de 24 puertos con RJ45 y terminación de impacto 110, 1 UR.
NK6PPG48Y	Panel de 48 puertos con RJ45 y terminación de impacto 110, 2 UR.

## Placas de Pared NetKey™



NK2FIWY



NK4FIWY

No. de Parte	Descripción	Número de puertos	Color
NK2FIWY	Placa de pared simple vertical para montaje en superficie.	2	Blanco Mate
NK4FIWY	Placa de pared simple vertical para montaje en superficie.	4	Blanco Mate

# PANDUIT™

Para más información sobre las garantías extendida de Panduit favor de acceder a:  
[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Corporativo Panduit Latinoamérica  
 Perif. Pte. Mael Gómez Morin 7225A,  
 Vallarta Parque Industrial.  
 Zapopan, Jalisco, México.  
 Tel. +52 33 3777 6000  
[www.panduit.com/NetKey](http://www.panduit.com/NetKey)  
[mex-info@panduit.com](mailto:mex-info@panduit.com)

Visite nuestro sitio web [www.panduit.com/NetKey](http://www.panduit.com/NetKey)  
 Contacte a nuestra area de servicio al cliente por correo electrónico: [mex-info@panduit.com](mailto:mex-info@panduit.com)

©2018 Panduit Corp.  
 Todos los derechos reservados.  
**NKFL10--SA-SPA**  
 replaces NKFL01--SA-SPA  
 6/2018