


## especificaciones

Los Canales FiberRunner® proporcionarán opciones robustas para enrutar fibra óptica y cable de cobre de alto rendimiento dentro de diversas aplicaciones. Los canales facilitan la instalación con sus componentes de acoplamiento, incluidos las Uniones y Accesorios FiberRunner. Los Canales FiberRunner tendrán cubiertas opcionales con bisagras y una cubierta dividida para agregar una capa adicional de protección cuando sea necesario.

Los canales estarán disponibles en longitudes de 3 metros (10 pies). Los canales de mayor longitud proporcionan numerosas ventajas a la solución general del sistema. Esto permite una transición óptima entre soluciones de rutas de la misma longitud donde se puedan agregar soportes fácilmente. Las longitudes más cortas también requieren más uniones o acopladores; pero los canales FiberRunner de mayor longitud requieren un número menor de uniones o acopladores adicionales. El uso de los Canales FiberRunner resulta en ahorros de tiempo y mano de obra a la par que protege el cable en varias longitudes y aplicaciones.



Las dimensiones están en milímetros. [Las dimensiones entre corchetes están en pulgadas]

## información técnica

<b>Material:</b>	PVC
<b>Clasificación de Flamabilidad:</b>	94 V-0
<b>Aprobaciones:</b>	UL Listado para 2024, Ensamblajes de enrutamiento de cables de Fibra Óptica que cumplen con las pruebas aplicables en Telcordia GR-63- CORE para Sistemas de Construcción de Equipos de Red Nivel 3

## características clave y beneficios

<b>Accesorios de Canal Robustos:</b>	Sostiene y protege los cables con un diseño que facilita la instalación de cubiertas, accesorios y soportes QuikLock™.
<b>Longitudes mayores:</b>	La longitud de 3 metros (10 pies) permite a los usuarios agregar soporte fácilmente cuando se requiere una ruta secundaria adicional. Con longitudes mayores, los clientes ahorran tiempo y mano de obra debido a la necesidad reducida de instalar componentes adicionales.

## canales y cubiertas

### 24x4




FR24X4\*\*10



FR2CV24X4\*\*10


### 12x4



FR12X4\*\*10



FRHC12\*\*10



FR12X4\*\*3



FRHC12\*\*3

### 6x4



FR6X4\*\*10



FRHC6\*\*10



FRSHC6\*\*10



FR6X4\*\*3




FRHC6\*\*3



FRSHC6\*\*3

### 4x4



FR4X4\*\*10



FRHC4\*\*10



FRSHC4\*\*10



FR4X4\*\*3



FRHC4\*\*3




FRSHC4\*\*3

### 2x2



HS2X2\*\*10NM




H2X2\*\*10




HC2\*\*10



HS2X2\*\*3NM



H2X2\*\*3



HC2\*\*3

\*\* Designa el Color, las dos opciones disponibles son YL (Amarillo) y BL (Negro).

Contacte al servicio de atención al cliente de Panduit para obtener información sobre opciones de números de parte adicionales.

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información

**Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)**

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

**PANDUIT™**

© 2022 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
FRSP32--WW-SPA  
5/2022